




DGTUN: EGY KOMPONENSES ADAGOLÁSA KIÜRÍTÉSSEL



A mérlegműszer ezen konfigurációval lehetőség van egy komponenses adagoló mérleg betöltéses vezérlésére. Ott használható, ahol fontos a termék egyenlő súlyú adagokban történő kimérése. Például függő tölcsekreknél, egy silóból történő precíz termék kivételnél, használhatja, siló újra töltés vezérléssel.

ADATBÁZIS

40 memória helyes adatbázis cél súllyal, sebesség váltási küszöbvel, korrekciós súllyal, +/- toleranciával minden egyes formula esetén.

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK:


- adagolás INDÍTÁSA / ÚJRA INDÍTÁSA, ciklus és kiválasztott formula PILLANATNYI MEGÁLLÍTÁSA / RESET-elése.
- Az adagolási cél gyors váltása, egy megadott gombbal.
- Az adagolási adat gyors beírása és kiválasztása, csak a numerikus billentyűzettel ellátott modellek esetén.

I/O FUNKCIÓK:

- Soros kommunikációs protokoll a formulák programozásához, a termékek és a ciklus kezeléséhez.
- adagolás INDÍTÁSA / ÚJRA INDÍTÁSA, ciklus PILLANATNYI MEGÁLLÍTÁSA / RESET-elése külső bemeneteken keresztül.
- Formula választás 2 külső bemeneten keresztül (csak a 4 bemenetes modellek esetén).
- Kettős adagolási sebesség (közelítő és finom), az elérhető relé vezérlő kimeneten vagy analóg kimeneten keresztül (az "AN" modellekben).
- "Finom" adagolás aktív relén vagy folyamatos vagy szaggatott jel (rázó).
- Automatikus után töltés kezelés a jelzett relén keresztül.
- Tolerancián belüli súly, tolerancián kívüli súly, adagolás vége vagy riasztás kijelzése a jelzett relén keresztül.
- Analóg kimenet (csak az "AN" modellek esetén) értéke függhet a súlytól vagy az adagolási sebességtől.

ADAGOLÁSI FUNKCIÓK:

- Választható adagolás vezérlés.
- Automatikus nyomtatása az adagolási adatoknak.
- A felhasználás tárolása és nyomtatása: Nyomtatások gyors előkeresése billentyűzetről.
- Automatikus súly korrekció.
- Programozható ciklus ismétlési szám vagy végtelenített adagolási ciklus ismétlés.
- Tolerancia tesztelése az adagolt súlynak, végre hajtott korrekcióval a kijelzőn.
- A maximális adagolási idő ellenőrzése.
- Riasztás kijelzés a kijelzőn.



AUTOMATA ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD:

- 1) Ha fogadta az adagolás kezdése parancsot, akkor a következők történnek:
 - meggyőződik arról, hogy a silóban lévő termék mennyiség elegendő ahhoz, hogy végrehajtsa a beprogramozott adagolási ciklust és hogy a súly stabil
 - végrehajtja az automatikus tárazási műveletet és engedélyezi az automatizálás a megadott kimeneten: az adagolás elindul maximális sebességgel.
- 2) Amikor eléri a sebesség váltási küszöbértéket, az adagolást lelassítja a megfelelő kimeneten keresztül.
- 3) Amikor eléri a CÉLSÚLYT és a konfigurált korrekciós súly hiányzik; a lassú adagolását leállítja és várja (a beállított ideig) a termék lehullását
- 4) Elvégzi az adagolt súly tolerancia tesztjét.
- 5) Tárolja a formula felhasználását és hozzá adja az adagolás általános összegéhez.
- 6) Várja az új ciklus elindítását vagy automatikusan indítja a következőt.

Elérhető kijelző változatok

Kód	Leírás
 DGTQF	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel.
 DGTQFAN	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DGTPF	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel.
 DGTPFAN	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DGTPKFV2	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet.
 DGTPKFANV2	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet. Analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DFWATEX2GDF	Mérlegműszer egy vagy több összetevős adagoló rendszerekhez ATEX zónába, IP68-as rozsdamentes acél ház, védelmi metódus megfelel: Gáz: ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb és Por: ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db. ATEX CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, használati utasítással (német, angol, francia, olasz nyelven kérhetők a hivatalos dokumentumok). Mindig kombinálni kell a PW200XRDxxx széria táp adapterrel és PW200IO opcióval.