

Fül-orr-gégészeti vizsgáló mikroszkóp



LED fényforrás



Passzív hűtésű táp



Ergonomikus markolatok



Tápellátás előkészítés kameráknak

Tulajdonságok:

- Vizsgáló fej: binokuláris, egyenes fénymenettel
- Okulárok: 12x, dioptria állítás mindkét okuláron +/-5D
- Szemtávolság állítás: 52-78 mm között
- Nagyítás váltó: 3-állású (0.6x, 1x, 1.6x)
- Teljes nagyítás:
 - f:200 mm**-es objektívvel: 4.7x, 7.5x, 12x,
látott terület: 40 mm, 25 mm, 16 mm
 - f:300 mm**-es objektívvel: 3x, 5x, 8x,
látott terület: 61 mm, 38mm, 24 mm

- Finom fókusz fókuszálási tartománya: 10mm
- Megvilágítás: 10W-os LED fényforrás
- Szűrők: beépített sárga és zöld szűrők
- A karrendszeren az elfordulások rögzíthetők
- Mozgási tartomány: a magasság állítás a padlótól számítva 600-1550 mm
- Az oszloptól a kinyúlás max. 1500 mm
- Tápegységen elhelyezett 12V-os előkészítés kamerák számára
- Ötágú csillagtalp, két fékezhető kerékkel

Fül-orr-gégészeti vizsgáló mikroszkóp, falra szerelhető változat



LED fényforrás



Passzív hűtésű táp



Ergonomikus markolatok



Tápellátás előkészítés kameráknak

Tulajdonságok:

- Vizsgáló fej: binokuláris, egyenes fénymenettel
- Okulárok: 12x, dioptria állítás mindkét okuláron +/-5D
- Szemtávolság állítás: 52-78 mm között
- Nagyítás váltó: 3-állású (0.6x, 1x, 1.6x)
- Teljes nagyítás:
f:200 mm-es objektívvel: 4.7x, 7.5x, 12x,
látott terület: 40 mm, 25 mm, 16 mm
f:300 mm-es objektívvel: 3x, 5x, 8x,
látott terület: 61 mm, 38mm, 24 mm

- Finom fókusz fókuszálási tartománya: 10mm
- Megvilágítás: 10W-os LED fényforrás
- Szűrők: beépített sárga és zöld szűrők
- A karrendszeren az elfordulások rögzíthetők
- Mozgási tartomány: a magasság állítás a padlótól számítva 600-1550 mm
- Az oszloptól a kinyúlás max. 1500 mm
- Tápegységen elhelyezett 12V-os előkészítés kamerák számára
- Fali tartóval (*Figyelem! A mikroszkóp csak téglá, vagy beton építésű falra szerelhető fel! Ajánlott magasság: 1200mm*)